

1830 E



www.ommelift.dk

KOMPAKT SLÄPVAGNSLIFT

Försäljning i Sverige genom:

BRUBAKKEN
Lift / Truck / Service

BRUBAKKEN AB 010-722 30 00 www.brubakken.se


OMMELIFT



Quality since 1906

1830 E

Släpvcagnslift



Tekniska data:	1830 EX	1830 EXB
Max. arbetshöjd, m	18.30 m	
Max. arbetsradie, m	10.15 m	
Max. korglast, kg	200 kg	
Korgstorlek, m	1.25x0.8x1.1m	
Svängbar korg	± 41°	
Svängområde	± 400°	
Drivkälla	230V16A	Batteri
Batterier		24V/200Ah/5h
Batteriladdare		24V/30A
Transportlängd	6.70 m	
Transporthöjd	1.99 m	
Transportbredd	1.60 m	
Arbetsbredd	4.21 m	
Totalvikt	2450 kg	2550 kg
Proportionalstyrning	+	
Hydraulisk framdrivning	+	
230 V eluttag i korg	+	

+ Standard

KOMPAKT SLÄPVAGNSLIFT MED STOR RÄCKVIDD



Vinkelarm



Framdrivning



Enkel hantering



Transport

- 1830 EX drivs av en 230V elmotor som ansluts till eluttag med 16 A säkring. Modell 1830 EX är speciellt lämplig för kontinuerlig drift. 1830 EBX drivs av fyra kraftiga batterier (24V/180Ah/5h). 1830 EBX är speciellt lämplig där det inte finns tillgång till 230V nätspänning. Fler alternativ till drivkälla finns.
- Liftens låga tyngdpunkt medför goda vägegenskaper när den dras efter ett fordon.
- 1830 E är som standard utrustad med hydraulisk framdrivning, vridbar korg och hydrauliska stödben. Med hydraulisk framdrivning kan liften med egen kraft förflyttas runt på arbetsplatsen. Manövreringen av framdrivningen sker från en plattform där man har en god överblick. Den vridbara korgen gör det möjligt för 2 personer att samtidigt arbeta utmed en fasad.
- 1830 E är utrustad med ett saxparti, vilket tillsammans med vinkelarmen i slutet av teleskopbommen ger liften en lång räckvidd in över höga hinder. När saxpartiet körs upp och ner följer korgen en lodrät linje. För att göra liften så driftsäker som möjligt ligger både manöverkabel och utskjutsacylinder inne i bommarna. Max korglast i hela arbetsområdet.
- 1830 E är utrustad med en lätt överskådlig manöverbox som manövreras antingen från marken eller korgen. De hydrauliska manöverspakarna är placerade centralt på undervagnen. Proportionalstyrningen ger en lugn och exakt gång av liftens rörelser.